



### Principales

Application spécifique- du produit	Alimentation de commande de moteur Pumping applications
Gamme de produits	Surgebreaker Plus

### Complémentaires

In courant assigné d'emploi	36000 A
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA
Profondeur	3.4 po
Hauteur	3.1 po
Emplacement de montage	Service entrance
Nombre de phases réseau	3 phases
Type de protection	Disjoncteur de protection
Protection contre les courts-circuits	200000 A SCCR
Largeur	3.6 po

### Environnement

Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 4 coffret
Certifications du produit	CSA ANSI
Normes	UL 1449 : ed. 3

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Sera conforme sur 3Q2014
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.