



Principales

Type de produit ou équipement	Prise de capteur
Type de mesure	Température
Taille de l'affichage	55,4 mm
Degré de protection IP	IP20
Support de montage	Montage encastré
Profondeur	21,6 Mm
Hauteur	86 Mm
Largeur	86 Mm
Fréquence du réseau	50 Hz 60 Hz
Type de sortie	Analogique
Consigne	Yes
Plage de consigne	5...30 °C
Normes	EN/CEI 60730-1 EN/CEI 60730-2-9
Couleur	Blanc
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	0...50 °C
Humidité relative	5...95 % HR, sans condensation
Nom du produit	EasyLogic living space sensor
Fonction disponible	Avec capteur de température
Gamme	EasyLogic

Complémentaires

Précision de mesure	NTC 10k type 3 0...50 °C +/-0,5 °C
[Us] tension d'alimentation	24 V CA 50...60 Hz +/- 15 % 24 V CC +/- 15 %
Mode de raccordement	Borne à vis (AWG 24 à AWG 18)
Compatibilité de gamme	SpaceLogic RP-V
Type de commande	+ bouton - bouton
Nombre de sorties	1 analogique
Tension de sortie	0...10 V CC
Type d'afficheur	Afficheur LCD
Matière	ABS + PC

Environnement

Certifications du produit	CE
---------------------------	----

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	12,6 Cm
Largeur de l'emballage 1	10,6 Cm
Longueur de l'emballage 1	5,6 Cm
Poids de l'emballage 1	160 G
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	30 Cm
Largeur de l'emballage 2	30 Cm
Longueur de l'emballage 2	40 Cm
Poids de l'emballage 2	6,453 Kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	864
Hauteur de l'emballage 3	105 Cm
Largeur de l'emballage 3	80 Cm
Longueur de l'emballage 3	120 Cm
Poids de l'emballage 3	166,872 Kg

Durabilité de l'offre

Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	Informations De Fin De Vie
Reprise	No