

EPIC® H-B 10 SGR

Boîtier style H-B. Le standard de l'industrie.

Les plus petits boîtiers à verrouillage par levier simple ou double Un boîtier adapté à chaque application



Info

Version à double levier avec 2 leviers pour sécurité accrue

Applications

Ingénierie industrielle
Techniques scéniques
Industrie du plastique

Particularités

Embase en saillie, version basse
Double étrier
1 entrée de câble

Caractéristiques techniques

Classification:

ETIM Classe 5.0 - ID : EC000437

ETIM Classe 5.0 - Description : Boîtier pour connecteurs industriels

Matériau:

Boîtier : Alliage en aluminium recouvert par pulvérisation, gris
Lever : Acier zingué
Joint : NBR

Indice de protection:

IP 65 (verrouillé)

Plage de température:

-40°C à + 110°C, pointe +125°C

Testé VDE:

Certification du contrôle de production : VDE-REG. no : B437
Homologué UL :
Numéro de dossier UL E75770

Remarque

Les photographies ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.





EPIC® H-B 10 SGR

Numéro d'article	Description de l'article	M	PG
Boîtier H-B : embase en saillie (1 entrée de câble, double levier)			
10034000	H-B 10 SGR 16		16
19034000	H-B 10 SGR M20	20	
19034100	H-B 10 SGR M25	25	

EPIC® H-B 10 SGR

