
ESKE/1-e 16

Prensaestopas EX, poliamida, rosca corta, RAL 9005, M16





Los productos pueden diferir en tamaño, color y apariencia de los mostrados. Si necesita más información o personalización, por favor contáctenos directamente.

Material prensaestopas	Poliamida
Material Junta	EPDM
Rango de temp. mínima	-40 °C
Rango de temperatura máxima	75 °C
Grado de protección	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
Protección	Ex eb, Ex tb
Ex-Certificado	IECEx, ATEX
Prueba de hilo incandescente	750 °C
Rosca	M
Ø de rosca D	16
Paso de rosca	1,5
Longitud de rosca L	9 mm
Ø cable mínimo	4,5 mm
Ø cable máximo	9 mm
Para llave SW	20 mm
Longitud total TL	31 mm - 37 mm
Equipo	Incl. Junta Rosca de conexión
Color producto	RAL 9005
Código RAL 9005	10103364
Tipo	ESKE/1-e 16
Unidad de embalaje	50
Número EAN	4007685082761
Número de tarifa	39269097

Your Contact:
WISKA Systems Ibérica, S. L.
C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España
☎ +34 (93) 844 65 73 · 🖷 +34 (93) 844 86 77
contact@wiska.es · www.wiska.es

Other technical data on request / subject to change without notice


Accesorios recomendados

EMUG 16 BK	10061781
RDE 16	10062184
BS 9	10064007

24.07.2026

Your Contact:
WISKA Systems Ibérica, S. L.
C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España
☎ +34 (93) 844 65 73 · 🖷 +34 (93) 844 86 77
contact@wiska.es · www.wiska.es

Other technical data on request / subject to change without notice



Your Contact:
WISKA Systems Ibérica, S. L.
C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España
☎ +34 (93) 844 65 73 · 🖷 +34 (93) 844 86 77
contact@wiska.es · www.wiska.es

Other technical data on request / subject to change without notice