

MERKMALE

- Verklebte Konstruktion
- Wechseln Sie die Zähne pro Zoll-Klinge
- Geeignet für den Einsatz mit Eisen- und Nichteisen-Metallen
- In dieser RS Pro Lochsäge sind verschiedene Größen erhältlich
- Sagen mit 14 mm bis 30 mm Durchmesser erfordern einen 6,5-mm-Dorn

RS Pro 6,5-mm-

RS Best.-Nr. 216-044



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Wir stellen die hochwertige Serie von RS Pro Bimetall-Lochsägen vor, die sich ideal zum Schneiden perfekt runder Löcher in Metallen, Kunststoffen und Holz mit einer Tiefe von bis zu 32 mm eignen. Diese RS Pro Lochsägen bieten eine gehärtete Schneidkante, die an ein robustes Stahlgehäuse geschweißt ist, wodurch sie extrem Durable und strapazierfähig sind, insbesondere mit der gebundenen Konstruktion, die die Möglichkeit eines Zersplitters unter Last verringert. Sie können einfach an Bohrmaschinen befestigt werden, um problemlos und schnell perfekte und genaue Löcher in hartnäckigen Materialien zu schneiden, und sind in verschiedenen Größen erhältlich, um sicherzustellen, dass jede Möglichkeit und Anwendung berücksichtigt wird.

Allgemeine

Typ	Dorn
Bohrertyp	Dorn
Dorn im Lieferumfang enthalten	Ja
Material	Bimetall
Bimetall	Ja
Anzahl der Teile	1
Anwendungen	Installation von Türbefestigungen, Erstellen von Löchern für Rohrleitungen, Sanitär- oder Elektrokabel und Verkabelung, Installation von Drainageschläuchen, Installation von Leuchten, Erstellen von Löchern oder Lüftungsschlitzen in Mauerwerk

Mechanische

Durchmesser	6.5mm
Schnitttiefe	30mm
Schaftdurchmesser	9.5mm



RS Stock number [216-044](#)

