



Visseuse à plaques de plâtre XR 18 V 2 Ah Li-Ion Brushless

DCF620D2-QW

Visseuse à plaques de plâtre XR 18 V 2 Ah Li-Ion Brushless – couple dur/tendre (Nm) : 30/5

régime à vide (tr/min) : 0–4400 – 2 batteries, chargeur, nez avec butée de profondeur, embout vissage 25 mm PR2, coffret TSTAK



Puissance sonore	88 dB(A)
------------------	----------

Incertitude K 1 (Bruit)	3 dB(A)
-------------------------	---------

Pression sonore	77 dB(A)
-----------------	----------

Incertitude K 1 (Vibration)	1.5 m/s ²
-----------------------------	----------------------

Porte-outil	6.35 mm
-------------	---------

Vitesse à vide	0 – 4400 Rpm
----------------	--------------