

CARACTERISTIQUES

- Tige réduite
- Différentes longueurs
- HSS pour les performances et la sécurité
- Parfait pour une utilisation générale en atelier et en entretien

Foret à torsion HSS de RS Pro, 15 mm x 150 mm

RS code commande : 408-7994



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

RS PRO présente une gamme de forets longs adaptés pour le perçage haute vitesse du métal, du bois et du plastique. Conçus comme un foret torsadé, ces accessoires garantissent d'excellentes performances et sont un atout pour votre application. Tous les modèles sont extrêmement fiables et d'une excellente qualité.

Caractéristiques générales

Type de foret	Foret rotatif
Type	Torsion
Matériau	M2
Spirale	Main droite
Hélice	Standard
Application de perçage	Applications de construction, électriques ou de maçonnerie

Spécifications mécaniques

Longueur totale	150mm
Angle de point	118°
Diamètre.	18mm
Longueur de la goujure	75 mm

Homologations

Conformité/certifications	BS328; DIN338
---------------------------	---------------

