



FRANCAIS

Fiche technique

Code commande : 547-975

Tournevis à accrochage de vis 6" RS Pro, pointe plate 0,031"



Détails du produit

Tournevis à accrochage de vis

Tournevis à lame fendue pour saisir les vis à tête plate pendant le positionnement et l'extraction

Les lames possèdent un manchon coulissant actionné par un collier en plastique (juste au-dessous de la poignée) qui, lorsqu'il est enfoncé, provoque la séparation de la pointe de lame de sorte qu'elle se bloque fermement contre les côtés de la fente de la vis. La lame est relâchée en ramenant en arrière le manchon

L'épaisseur de la lame se définit en condition relâchée

Remarque

Le couple de serrage final de la vis est idéalement obtenu avec un tournevis ordinaire, pour éviter tout dommage potentiel à la pointe de serrage.

Spécifications :

Type de panne	Plat
Dimensions de la pointe	0,031"
Type de tournevis	Tournevis aimanté
Longueur de lame	6"
Matériau de la poignée	Plastique