

MERKMALE

- Für die meisten Umgebungen geeignet
- Bestehend aus Thermoplast mit Aluminium-Stützen (Beine)
- Ausgestattet mit Ablagen - Schalen - mit gerippter Oberfläche
- Oberfläche in Schwarz und Aluminium
- Leicht zu verwenden und zu bewegen

RS Pro Aluminium-Transportwagen mit 2 Ablagen, 630 x 424 mm, 100 kg Last

RS Best.-Nr. 669-3746



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

RS PRO-Transportwagen mit zwei Ablagen sind aus Kunststoff hergestellt und für den Einsatz in den meisten Umgebungen geeignet. Die Transportwagen bestehen aus Kunststoff mit Aluminiumstützen und sind erhältlich in den Größen Standard und Groß. Die Transportwagen sind an beiden Enden der oberen Ablage mit integrierten Griffen zum Schieben/Ziehen ausgestattet. Drehbare Thermoplast-Räder/Rollen sorgen dafür, dass die Transportwagen sich leicht bewegen lassen und auch schwere Lasten transportieren können. Zwei der Räder/Rollen sind gebremst und bieten zusätzliche Sicherheit, wenn der Transportwagen steht.

Allgemeine

Typ	Trolley
Anzahl der Stufen	2
Radtyp	Gummi
Radmerkmale	Gebremst, drehbar
Rahmenmaterial	Aluminium
Radmaterial	Gummi
Bremsen	Ja
Anwendungen	Universal, Lager, Garagen, Gewerbe und Privatbereich, Catering, Lebensmittelindustrie, Mehrzweck

Mechanische

Belastbarkeit	120kg
Raddurchmesser	100mm

Trolley-Größe	
Abmessungen	940 mm x 460 mm x 750 mm
Tiefe	750mm
Breite	460mm
Höhe	940mm

Außenregal-Größe

Abmessungen der Plattform	630 mm x 424 mm
Plattformlänge	630mm
Plattformbreite	424mm

Product Description	H x W x D (mm)	Shelves L x W (mm)	Capacity (kg)	RS Stock No
(Standard)2 Shelves	940 x 460 x 750	630 x 424	100	669-3746