

## CARACTERÍSTICAS

- Resistente al agua y a la intemperie
- Proporciona aislamiento contra sonido y vibración
- Duradero
- Resistente a disolventes y ácidos diluidos

## Tira de borde negra de caucho RS Pro, 20m x 7,5 mm x 10mm

Código RS: 727-6087



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

## Descripción del

RS Pro presenta una tira de sellado de caucho de esponja de EPDM extruido (monómero de etileno propileno dieno) de alta calidad diseñada para usar como junta de puerta o junta de ventana. Cuando se comprime, la cámara de aire contenida en el perfil de la junta puede llenar aberturas grandes incluso si son desiguales. Esta tira de sellado de puerta de caucho EPDM tiene una tira autoadhesiva en la parte posterior que facilita su aplicación.

## Especificaciones

<b>Tipo de producto</b>	Banda de sellado
<b>Material</b>	Caucho
<b>Color</b>	Negro
<b>Aplicaciones</b>	Vehículos, puertas y ventanas de edificios, maquinaria industrial y agrícola, armarios

## Especificaciones mecánicas

<b>Dimensiones</b>	20m x 10mm x 7,5 mm
<b>Longitud</b>	20m
<b>Anchura</b>	10mm
<b>Altura</b>	7.5mm
<b>Cambio de dureza</b>	60+-5 SHORE A
<b>Resistencia al ozono</b>	Sí

## Aprobaciones

<b>Cumplimiento/Certificaciones</b>	Certificado de conformidad RoHS
-------------------------------------	---------------------------------

HP0278

