25 mm 3/4" impact socket deep - 1pc

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY IMPACT SOCKETS

- L'acciaio SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (cromo-molibdeno) è una lega di acciaio di alta qualità che offre la massima resistenza e durata.
- 6 punti di presa per la massima precisione.
- Gli angoli smussati permettono un migliore trasferimento della coppia evitando un eccessivo stress negli angoli
- La versione lunga agevola l'applicazione su bulloni sporgenti.
- Diametro inciso a laser e riempito di inchiostro bianco consente una facile lettura e la massima durata nel tempo.
- Design a foro passante e scanalatura per alloggiare accessorio di sicurezza.





⌀ (mm)	40.5
Article Number	4932480384
Attacco	¾″ quadro
Dimensione AF (chiave) (mm)	25
Lunghezza totale (mm)	90
Lunghezza utile (mm)	14
Per fissaggio con barra filettata misura	-
Quantità confezione	1
Working depth [mm]	14