



KRAMER

WP-571

Platine Murale Active - Emetteur HDMI sur Paires Torsadées

| HDMI | HDCP Compliant | DGKat | Kramer Core
| HDCP 2.2 Compatible



Le WP-571 est une platine murale avec émetteur paires torsadées DGKat™ pour les signaux HDMI. Le WP-571 convertit un signal HDMI en signal paires torsadées DGKat™ qui est transmis à un WP-572 qui effectue l'opération inverse

FEATURES

Débit de Données Maximum - 4.95Gbps (1.65Gbps par canal graphique)

Compatible HDTV

Conforme HDCP

Intégration du signal DGKat™ - La technologie Kramer pour la conversion des TMDS et le contrôle des signaux passent par des câbles de paires torsadées. Nous recommandons fortement l'utilisation des câbles Kramer DGKat™ conçus spécifiquement pour une performance optimale

Support HDMI - HDMI (V.1.4 avec Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, Canaux Audio HDMI Non Compressés, Dolby TrueHD, DTS-HD)

Passe la 3D

Portée du Système - Jusqu'à 90m(295ft) en 1080i, ou jusqu'à 70m(230ft) en 1080p avec le câble blindé BC-DGKat623. Jusqu'à 100m(330ft) en 1080i ou jusqu'à 90m(295ft) en 1080p avec le câble blindé BC-DGKat723

Transmission des Données EDID - Transmission des signaux EDID entre la source et l'affichage

Témoin LED d'Alimentation - S'allume rouge quand le produit reçoit uniquement l'alimentation, orange quand la sortie et l'alimentation sont reliés, et vert quand une entrée active et sortie sont reliées

Système Power Connect™ - Une seule connexion à l'émetteur ou au récepteur permet d'alimenter les deux produits

Dimensions - 8.04cm x 4.5cm x 8.04cm (Largeur, Profondeur, Hauteur)



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREES:	1 connecteur HDMI
SORTIES:	1 paires torsadées DGKat™ sur connecteur RJ-45
BANDE PASSANTE:	Jusqu'à 4.95Gbps de bande passante (1.65Gbps par canal graphique)
COMPATIBLE AVEC LE STANDARD HDMI:	Supporte le HDMI et HDCP
CONSOMMATION:	12V DC, 150mA (émetteur/récepteur seul); 12V DC, 360mA (émetteur et récepteur ensemble)
ACCESSOIRES INCLUS:	Alimentation
DIMENSIONS PRODUIT	US: 6.98cm x 2.40cm x 11.43cm (2.75" x 0.94" x 4.50") W, D, H UK: 8.60cm x 2.90cm x 8.60cm (3.39" x 1.14" x 3.39") W, D, H EU: 8.00cm x 2.90cm x 8.00cm (3.15" x 1.14" x 3.15") W, D, H
POIDS PRODUIT	US: 0.1kg (0.2lbs) approx UK: 0.1kg (0.2lbs) approx EU: 0.1kg (0.2lbs) approx
DIMENSIONS CONDITIONNEMENT	US: 8.00cm x 10.00cm x 5.80cm (3.15" x 3.94" x 2.28") W, D, H UK: 8.00cm x 10.00cm x 5.80cm (3.15" x 3.94" x 2.28") W, D, H EU: 8.00cm x 10.00cm x 5.80cm (3.15" x 3.94" x 2.28") W, D, H
POIDS CONDITIONNEMENT	US: 0.3kg (0.6lbs) approx UK: 0.3kg (0.6lbs) approx EU: 0.3kg (0.6lbs) approx



CONFIGURATIONS

WP-571/US(W)	US-size Wall-Plate Transmitter, with White 1-gang Design Frame
WP-571/US(B)	US-size Wall-Plate Transmitter, with Black 1-gang Design Frame
WP-571/EU(W)-80	EU-size Wall-Plate Transmitter, with White 1-gang Design Frame
WP-571/EU(B)-80	EU-size Wall-Plate Transmitter, with Black 1-gang Design Frame
WP-571/EU(G)-80	EU-size Wall-Plate Transmitter, with Gray 1-gang Design Frame
EU-571/EU(BAL)-80	EU-size Wall-Plate Transmitter, with Brushed Aluminum 1-gang Design Frame
WP-571/EU(W)-86	UK-size Wall-Plate Transmitter, with White 1-gang Design Frame
WP-571/EU(B)-86	UK-size Wall-Plate Transmitter, with Black 1-gang Design Frame
WP-571/EU(G)-86	UK-size Wall-Plate Transmitter, with Gray 1-gang Design Frame
WP-571/EU(BAL)-86	UK-size Wall-Plate Transmitter, with Brushed Aluminum 1-gang Design Frame

