

Hauptmerkmale

Baureihe	New Unica
Geräteanwendung	Montage
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckrahmen
Ästhetischer Name	Unica Pro
Anzahl der Reihen	1fach
Installationsrichtung	Horizontal
Leistungsschaltertyp	Single
Anzahl der Module	8 Module
Befestigungsmodus	Einschnappen
Farbton	Anthrazitfarben (RAL 7021)

Zusatzmerkmale

Material	Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert: Deckelrahmen Polykarbonat: intermediate plate
Normen	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Breite	227 mm
Höhe	85 mm
Tiefe	10 mm
Produktgewicht	0,036 kg
Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %) Resistent gegen Alkohol (96 %) Resistent gegen A-Milchsäure Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium Resistent gegen verdünnte Bleichmittel Resistent gegen verdünnten Ammoniak Resistent gegen Seifenwasser Resistent gegen Kristallreiniger Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen Beständig gegen Hexan

Montage

Schutzart (IK)	IK04
Schutzart (IP)	IP21 D

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) 
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Umweltpunktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich