

### A630 - Gant Razor, coupure D

**Collection:** Résistant à la coupure

**Gamme:** Protection des mains

**Matériaux:** HPPE, Fibre de verre, cuir bovin, Elastique, Polyester, Elasthanne

**Paquet intérieur (sous-conditionnement):** 12

**Emballage extérieur:** 120

### information produit

Gant de niveau D à la coupure, avec renfort cuir sur la paume pour un meilleur grip et une bonne résistance à l'abrasion. Idéal pour la manipulation du verre ou des tôles et travailler avec des objets chauds jusqu'à 250 ° C pendant de courtes périodes

### Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

### Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 1

EN 388: 2016 + A1 : 2018 (4X42D)

EN 407 2020 (X2XXXX)

ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A4)

ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau ABRASION (5)



### Caractéristiques

- Résistance à la coupure niveau D
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes
- protection renforcée sur la paume et l'index
- Coutures Aramide renforcées pour une durabilité et une protection maximales contre les brûlures
- Conçu pour les tâches nécessitant une résistance à l'abrasion renforcée
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Certifié CE
- Niveau de coupe ANSI A4
- marqué UKCA



## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

### A630 - Gant Razor, coupure D

**Code Douanier: 6116930000**

#### Laboratoire d'essai

CTC (Organisme notifié N°. 0075)

4, rue Hermann Frenkel

Cedex 07, France

N° de certificat: 0075/2085/162/02/20/0540

#### Carton Dimensions/Weight

| Item       | Colour | Len  | Wid  | Hgt  | Weight(Kg) | Cubic(m <sup>3</sup> ) | EAN13         | GTIN/DUN14     |
|------------|--------|------|------|------|------------|------------------------|---------------|----------------|
| A630G7RS   | Gris   | 45.0 | 37.0 | 27.0 | 0.1150     | 0.0450                 | 5036108312467 | 25036108801026 |
| A630G7RM   | Gris   | 45.0 | 37.0 | 27.0 | 0.1300     | 0.0450                 | 5036108217229 | 25036108704402 |
| A630G7RL   | Gris   | 45.0 | 37.0 | 27.0 | 0.1370     | 0.0450                 | 5036108217212 | 25036108704396 |
| A630G7RXL  | Gris   | 45.0 | 37.0 | 27.0 | 0.1560     | 0.0450                 | 5036108217236 | 25036108704419 |
| A630G7RXXL | Gris   | 45.0 | 37.0 | 27.0 | 0.1450     | 0.0450                 | 5036108309832 | 25036108798432 |