

J.RC - Rallonges à verrouillage, 3/8"

Description

- Mécanisme de verrouillage : pas de perte des douilles dans vos machines
- Verrouillage total : utilisation avec des douilles équipées de gorges à bille
- Utilisation avec douilles carré 3/8" ou embouts série 1 (1/4" - 6,35 mm) grâce à la douille porte-embout J235 ou embouts série 2 (5/16" - 7,94 mm) grâce à la douille porte-embout J236
- Présentation : chromée brillante, avec bague de verrouillage phosphatée

Normes & certifications : ASME B107.10, DIN 3123, ISO 3316, NF ISO 3316

Période de garantie : Garantie à vie de l'outil (échange)



Références disponibles

J.210RC	[J.210RC] Rallonges à verrouillage, 3/8", 125 mm
J.215RC	[J.215RC] Rallonges à verrouillage, 3/8", 250 mm
J.217RC	[J.217RC] Rallonges à verrouillage, 3/8", 500 mm