

## 特点

- 镀锌钢结构
- 易于检查是否损坏
- 减震
- 高耐磨性
- 疲劳额定值为工作负载极限的 1 倍 20 000 次循环

## RS Pro 螺栓 M24 x 40mm

RS 号: 673-670



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

这些来自我们 RS Pro pro 品牌的吊环螺栓旨在用于螺纹方向的线性牵引负载。这些吊环螺栓经过验证、并随附测试证书。

## 一般规格

类型	吊环螺栓
工作负载限制	2.5t
材料	碳钢

## 机械规格

直径	35mm
螺纹尺寸	M24
螺纹长度	40mm
套圈直径	52mm
套圈厚度	17mm
眼外径	77mm
总高度	124mm
应用	张紧电线、固定负载

## 安全标准

符合标准	BS BD 或 EDEDEDED
------	------------------

