



1. ALLMÄN BESKRIVNING

Biologiskt nedbrytbart glas-och vindrutetvättmedel.

En förening av ytaktiv tillsats och lösande medel utformat för effektiv tvätt utan att lämna någon hinna. CRC Glass Clean avlägsnar vägdamm, fett, fingeravtryck, rökeläggning, insekter och rester (etiketter, märktape) från glasytan.

2. EGENSKAPER

- Bildar snabbt ett beständigt skum.
- Ger gnistrande finish på fönster, speglar, kromade ytor, vinyl och andra plastytor.
- Lämnar inte någon hinna.
- Bidrar till säkrare bilkörning genom att tillförsäkra bättre sikt (speciellt vid lågt stående sol samt vid mörkerkörning).
- Håller vindrutetorkarna effektiva.
- Ofarlig för lackytan.
- Angriper inte gummi.
- Ej frätande.
- Uppfyller biologisk nedbrytbarhet enligt OECD 301B (99,6%).
- Drivgasen består av kolväte för att ge bra skummbildning.

3. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

- Vindrutor
- Fönster
- Speglar
- Kromade ytor
- Vinyl och plastytor
- Stötfångare
- Strålkastare
- Lackerade ytor

4. ANVISNINGAR

- Skaka aerosolen ordentligt.
- Spraya och sprid ut med ren mjuk trasa, tvättsvamp eller pappershandduk. På kraftigt nersmutsade ytor skall medlet verka någon minut.
- Torka av och polera med ren torr trasa.
- Känsliga plaster (polystyren, polykarbonat), bör testas före användning om värme eller mekanisk påfrestning förekommer.
- Varuinformationsblad (MSDS) enligt EU93/112 finns tillgängligt för alla CRC produkter.



Manufactured by :
CRC Industries Europe NV
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com





CRC Glass Cleaner
Fönstervätt
Ref. : 10380

5. TYPISKA PRODUKTDATA (utan drivgas)

Utseende	: klar, färglös vätska
Specifik vikt (@ 20° C)	: 0,99
Flampunkt (closed cup)	: 42° C
Icke-Flyktighet (12h, 100°C)	: < 0,01%
Vattenhaltig del	
Specifik vikt (@ 20° C)	: 1,00
pH (@ 20° C)	: 9,8
Lösningsmedelsdel	
Specifik vikt (@ 20° C)	: 0,82
Flampunkt (closed cup)	: 12°C
Kokpunktsintervall	: 40-170°C
Kauri-Butanol värde (uppskattat)	: >100

6. FÖRPACKNINGAR

Aerosol : 400 ml Art Nr. 1037

Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laborietester. På grund av den stora variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorerna som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd.

Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig vid begäran eller hittas på vår webbplats: www.crcind.com.

Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida uppgraderade versioner skickade till dig automatiskt.

Version : 10380 08 0197 02
Date : 12 July 2004



Manufactured by :
CRC Industries Europe NV
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

