

ME MAX 22,5 DKL TRANS - 外壳盖板



2890386

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2890386>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

DIN导轨壳体，盖板，宽度: 22.6 mm，高度: 75.25 mm，深度: 5.5 mm，颜色: 透明



优势

- 无需工具即可轻松安装

商业数据

订货号	2890386
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	ACHABZ
产品关键代码	ACHABZ
GTIN	4046356079266
单件重量(含包装)	4.85 g
单件重量(不含包装)	4.85 g
原产地	DE

ME MAX 22,5 DKL TRANS - 外壳盖板

2890386

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2890386>



技术数据

说明

组装说明	请参阅下载区内的应用说明。
------	---------------

产品属性

产品类型	盖板
外壳类型	DIN导轨壳体
壳体系列	ME-MAX
产品系列	ME MAX 22,5..
型号	盖板
带通风口	否

尺寸

宽度	22.6 mm
高度	75.25 mm
深度	5.5 mm

材料规格

颜色	透明
颜色 (外壳)	透明
阻燃等级 , 符合UL 94	V2
CTI符合IEC 60112	250
绝缘材料	IIIa
外壳材料	PC
表面特性	未处理

环境和真实条件

环境条件

要达到的最大IP编码	IP20
环境温度 (运行)	-40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 70 °C
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C
相对湿度 (存放/运输)	95 %

ME MAX 22,5 DKL TRANS - 外壳盖板



2890386

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2890386>

认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2890386>



UL认证

认证ID: E240868

ME MAX 22,5 DKL TRANS - 外壳盖板



2890386

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2890386>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX 22,5 DKL TRANS - 外壳盖板

2890386

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2890386>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn