UN38.3 试验概要
UN38.3 Test Summary

812400600897794


单位信息 Company information	
委托单位 Consignor	宁波市豪杰电子科技有限公司 Ningbo Haojie Electronic Technology Co., LTD 浙江省宁波市海曙区集士港镇望春工业园区科泰路 77 号 No. 77 Ketai Road, Wangchun Industrial Park, Jishigang Town, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province 13819824359 292853682@qq.com /
生产单位 Manufacturer	宁波市豪杰电子科技有限公司 Ningbo Haojie Electronic Technology Co., LTD 浙江省宁波市海曙区集士港镇望春工业园区科泰路 77 号 No. 77 Ketai Road, Wangchun Industrial Park, Jishigang Town, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province 13819824359 292853682@qq.com /
测试单位 Test lab	上海化工院检测有限公司 Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd. 中国.上海.普陀区云岭东路 345 号，200062 No.345 East Yunling Road, Putuo, Shanghai, China 200062 86-21-31765555 battery@ghs.cn www.ghs.cn

电池信息 Battery information			
名称 Name	锂离子电池 Li-ion Battery	品牌 Brand	/
型号 Type	21700	原始测试型号 Original tested type	/
标称电压(V) Nominal voltage	3.7	容量/能量 Capacity/energy	4000mAh/14.8Wh
描述 Description	可充电锂离子单电芯电池 Rechargeable Li-ion single cell battery	锂含量(g) Li content	/
质量(kg) Mass	0.0775	外观 Appearance	蓝色圆柱型塑料薄膜外壳 blue cylinder plastics film shell

测试信息 Test information			
原报告编号 Original test report No.	1124100345	测试报告日期 Date of test report	2024-11-22
测试标准 Test standard	联合国《试验和标准手册》第 38.3 章 UNITED NATIONS Manual of Tests and Criteria 38.3		ST/SG/AC.10/11/Rev.8
T.1 高度模拟 Altitude simulation	合格 Passed	T.2 温度测试 Thermal test	合格 Passed
T.3 振动测试 Vibration	合格 Passed	T.4 冲击测试 Shock	合格 Passed
T.5 外部短路 External short circuit	合格 Passed	T.6 撞击 Impact	合格 Passed
T.7 过度充电 Overcharge	合格 Passed	T.8 强制放电 Forced discharge	合格 Passed
38.3.3 (f)	/	38.3.3 (g)	/

UN38.3 试验概要
UN38.3 Test Summary

812400600897794

样品图片 Sample Picture


结论 Conclusion	测试样品符合联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.838.3 标准要求。The tested samples meet the requirements of test items of the UNITED NATIONS Manual of Tests and CriteriaST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3		
备注 Remark	/		
签名 Signature 职务 Title	王寅 副总工程师 Vice chief engineer	签发日期 Issued date	2024-12-23

-验证码:856157-

报告结束