

照光エレメント

84-8001.9620

販売事業者
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/84-8001.9...>

お客様の製品:



84-8001.9620 照光エレメント

操作・表示部分

照光 色: 白

電気的特性

定格電圧: 24 V DC $\pm 10\%$

機械的特性

端子: プラグイン端子, 2.8 x 0.8 mm

重量: 0.006 kg

周辺条件

IP保護等級: IP40

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他

簡単な説明: 照光エレメント, 白, シングルLED, 24 V DC $\pm 10\%$, プラグイン端子, 2.8 x 0.8 mm

照光の種類: シングルLED

ヒント: LEDと内蔵抵抗器を含む
標準バージョン: ケーブル長 300 mm、絶縁フェルール、プラグイン端子付き 2.8 mm x 0.8 mm
その他のオプションはお問い合わせください: ケーブルとコネクタのカスタマイズ、背面完全密閉 (IP67)
保護等級 (背面): IP40、プラグ (製品型式: 84-900) を使用して IP 67 にアップグレード可能。強い振動が発生するアプリケーションでは、プラグが緩むことが

あります。
LEDの製造工程上、輝度や波長にばらつきがあるため、照光に若干の差が生じる場合があります。LEDに使用する抵抗は、お客様にて決めてください。

配線図:

