

# Akku-Bohrschrauber

## DF031DSMJ

12V max. • 30 Nm • 0-1.700 min<sup>-1</sup>

### Kleiner und leichter Bohrschrauber

Kompakter Schrauber für Monteure und Wartungspersonal sowie z. B. für den Heimgebrauch. Dank seiner geringen Größe ist der Schrauber leicht zu bedienen und ist auch in engen Bereichen einsetzbar. Ein max. Drehmoment von 30 Nm und ein 2-Gang-Getriebe sorgen für Vielseitigkeit.



### Technische Details

Akkusystem CXT	✓
Akkuspannung	10,8 / 12 V
Leerlaufdrehzahl	0-450/1.700 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	30 / 14 Nm
Bohrleistung in Holz	21 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Schnittlänge	153 mm
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	80 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	70 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	0.94 - 1.1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	157x66x209 mm

### Spezifikationen

- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefenentladeschutz
- Mit leuchtstarker LED
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe

**EAN 0088381801652**

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**784244-7**  
PH Bit 2x50



**821549-5**  
MAKPAC Gr. 1



## Optionales Zubehör

**784244-7**  
PH Bit 2x50



**821549-5**  
MAKPAC Gr. 1



**P-04379**  
Schnellspannbohrfutter 10mm



## Service