

Datenblatt:

Dreh-Winkelstecker T12 270° Peachick Move on ws

Dreh-Winkelstecker T12 270° Peachick Move on weiss,
Kabeleinführung senkrecht



Artikelnummer	1409633
EAN	7611007075491
Einheits Nr.	672012216
Einheit	BLIS
Verpackungseinheit	10
Verpackungsmasse	11.0 x 13.0 x 4.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	0.040 Kg
Ursprungsland	CN
Zolltarifr.	85366990990



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Stecker
Marke	STEFFEN
Modell	Typ 12 Peachick Move
Produktfarbe	Weiss
Nennstrom	10 A
Nennspannung	250 V
Nennleistung	2500 W
Steckertyp	Typ 12 Winkelausführung (270° drehbar)
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Zusatzfunktionen	Stecker bis zu 270° drehbar
Produkthöhe	60 mm
Produktbreite	60 mm
Produkttiefe	60 mm
Gewicht netto	0.032 Kg
Verpackungsart	Kartonbox mit Eurolochung