

HONEYWELL OP-TEMA

Écran monobloc offrant un champ de vision dégagé. Arcade moulée intégrée. Pont de nez souple et réglable. Branches réglables en longueur et en inclinaison. Cordelette Flexicord réglable et amovible.

Caractéristiques principales

Écran monobloc offrant un champ de vision dégagé.
Arcade moulée intégrée. Pont de nez souple et réglable.
Branches réglables en longueur et en inclinaison.
Cordelette Flexicord réglable et amovible.

Secteurs d'activité recommandés

- Secteur médical
- Services municipaux
- Industrie pharmaceutique
- Energie

Risques

- Abrasion
- Particules atmosphériques
- Risque biologique
- Impact
- Faible visibilité

Réglementations

- ANSI Z87+, EPI catégorie CE : catégorie II, normes EN166/EN170/EN172, directives européennes 89/686/CEE, classe optique 1 niveau d'impact FT (symbole de résistance à l'impact à des températures extrêmes)
- CSA Z94.3 - Testé par Honeywell selon les critères de la norme CSA Z94.3

Marque d'origine

Pulsafe

Informations de garantie

GARANTIE LIMITÉE : Honeywell garantit que ses produits sont exempts de tout défaut tant dans les matériaux utilisés que dans leur fabrication. Tout produit faisant l'objet d'une réclamation de garantie doit d'abord être renvoyé à un distributeur Honeywell autorisé ou au revendeur ayant vendu le produit. Tous les retours de garantie doivent être en port payé. Par la suite, Honeywell ou le distributeur Honeywell déterminera la solution la plus appropriée, à savoir une réparation ou un remplacement du produit. La réparation ou le remplacement ne sera pas facturé à l'utilisateur final. Cette garantie limitée ne couvre pas les produits ou les composants Honeywell ayant fait l'objet d'une modification, ayant été mal utilisés, détournés de leur emploi, altérés ou mal entretenus ou dont un composant contenant du caoutchouc ou tout autre élastomère aurait subi une détérioration au fil du temps. Cette



Honeywell

garantie limitée ne couvre pas les dégâts, les pertes ou les dépenses consécutifs aux dommages causés par accident, par une mauvaise utilisation, par une maintenance inappropriée, par une utilisation ou une mauvaise utilisation du produit. Honeywell doit être utilisé en stricte conformité avec les instructions et les notes d'avertissement détaillées, fournies avec le produit.

CARACTÉRISTIQUES

- Type de protection spécifique: : Haute résistance à l'impact
- Accessoires: : Cordon, Solution anti-buée
- Couleur du verre: : Gris TSR
- Couleur de la monture: : Noir
- Matériau des oculaires: : Polycarbonate
- Style d'oculaire: : Monobloc
- Caractéristique des verres: : Incurvés
- Traitement du verre: : Anti-rayures (classique)
- Monture: : Branches
- Matériau de la monture: : Nylon
- Normes EN: : EN 166, EN 170, EN 172
- Marquage monture: {{HONEYWELL}} 166 F CE
- Catégorie de certification CE: Catégorie 2

AVANTAGES

NORMES

- Type de pont de nez: : Pont de nez ajustable, Pont de nez souple, Pont de nez anti-glisse
- Matériau du pont de nez: : Polycarbonate
- Type de branches: : Branches fixes
- Avantage des branches: : Branches réglables en longueur, Branches anti-glissement , Embouts de branches souples
- Normes EN: : EN 166, EN 170, EN 172
- Poids (g): : 34

APPLICATIONS

- Travail du métal et ingénierie mécanique
- Assemblage de petites pièces
- Industrie automobile
- Construction et bâtiment
- Laboratoires
- Logistique
- Transport

Code	Description	Taille SKU
1000017	Op-Tema Noir Gris TSR Anti-rayures	

Pour plus d'informations
automation.honeywell.com

Pour des informations sur les innovations et les brevets
hsmrats.com

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS FRANCE
Honeywell Safety Products France SAS
Immeuble Edison Paris Nord 2
33, rue des Vanesses – CS 55288 Villepinte
95958 Roissy CDG Cedex
Tél.: +33 (0)1 49 90 79 79
Fax: +33 (0)1 49 90 71 04
Email: info-france.hsp@honeywell.com

www.honeywell.com

