

K.HB - Nasadki 3/4" 6-kątne metryczne



Description:

- Profil OGV®: większa siła i bezpieczeństwo, ochrona nakrętek.
- Umożliwiają blokowanie akcesoriów wyposażonych w zatrzaski.
- Wyposażone w przycisk szybkiego odblokowywania.
- Wykończenie: chromowane satynowane.

	A [mm]	a [mm]	Średnica [mm] [mm]	Średnica D1 [mm]	Długość [mm]	Długość L1 [mm]	Kłatwa [mm]	Waga [g]
K.19HB	19.0	19.0	36.0	30.1	51.0	14.0	6.0	207.0
K.21HB	21.0	21.0	36.0	32.0	51.0	14.0	6.0	208.0
K.22HB	22.0	22.0	36.0	33.4	51.0	14.0	6.0	221.0
K.23HB	23.0	23.0	36.0	36.0	52.5	14.0	6.0	244.0
K.24HB	24.0	24.0	36.0	36.0	52.5	16.0	6.0	237.0
K.26HB	26.0	26.0	36.0	38.9	52.5	16.0	6.0	231.0
K.27HB	27.0	27.0	36.0	39.7	52.5	18.0	6.0	232.0
K.28HB	28.0	28.0	36.0	41.0	52.5	18.0	6.0	239.0
K.29HB	29.0	29.0	36.0	42.0	52.5	18.0	6.0	245.0
K.30HB	30.0	30.0	36.0	43.2	59.0	20.0	6.0	282.0
K.32HB	32.0	32.0	36.0	45.9	59.0	22.0	6.0	301.0
K.33HB	33.0	33.0	36.0	48.1	59.0	22.0	6.0	330.0
K.34HB	34.0	34.0	36.0	48.4	59.0	24.0	6.0	322.0
K.35HB	35.0	35.0	36.0	50.1	59.0	24.0	6.0	344.0
K.36HB	36.0	36.0	36.0	51.0	59.0	24.0	6.0	347.0
K.38HB	38.0	38.0	40.0	54.3	66.9	27.0	6.0	478.0
K.40HB	40.0	40.0	40.0	56.0	66.9	27.0	6.0	493.0
K.41HB	41.0	41.0	40.0	57.3	66.9	27.0	6.0	504.0
K.42HB	42.0	42.0	40.0	59.5	66.9	27.0	6.0	552.0
K.43HB	43.0	43.0	40.0	60.7	66.9	27.0	6.0	560.0
K.44HB	44.0	44.0	40.0	61.9	66.9	28.0	6.0	587.0
K.46HB	46.0	46.0	40.0	63.5	75.0	30.0	6.0	641.0
K.50HB	50.0	50.0	40.0	68.5	75.0	33.0	6.0	725.0
K.54HB	54.0	54.0	45.0	74.0	75.0	36.0	6.0	880.0
K.55HB	55.0	55.0	45.0	74.7	75.0	36.0	6.0	875.0