

AP50 - Gant Aqua Cut Pro coupure D**Collection:** Gants Aqua**Gamme:** Protection des mains**Matériaux:** HPPE, Polyester, Nylon, Fibre de verre, Elastique, Elasthanne**Trempage:****Paquet intérieur (sous-conditionnement):** 12**Emballage extérieur:** 144**information produit**

Le gant entièrement enduit Aqua Cut Pro offre une résistance D aux coupures. La première couche est un nitrile lisse et la deuxième couche est en mousse nitrile, offrant une adhérence sécurisée et une barrière contre les contaminants. Poignet élastique pour un ajustement serré.

Gants Aqua

L'obstacle ultime à l'eau, aux liquides et aux substances non agressives. La gamme Aqua comprend des gants à haute résistance à l'eau

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 (4X43D)

ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A6)

ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau ABRASION (6)

Caractéristiques

- Résistance à la coupure niveau D
- chaussette de gant sans couture de jauge 13
- Protège des coupures et de l'abrasion
- Double trempage pour une étanchéité maximale
- Finition sablée pour une adhérence exceptionnelle dans l'eau, la graisse ou l'huile
- Empêche la pénétration de graisse, d'huile et d'eau
- Certifié CE
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Niveau de coupe ANSI A4
- marqué UKCA



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

AP50 - Gant Aqua Cut Pro coupe D

Code Douanier: 6116102091

Laboratoire d'essai

CTC (Organisme notifié N°.: 0075)
4, rue Hermann Frenkel
Cedex 07, France
N° de certificat: 0075/2085/162/03/22/0656

Carton Dimensions/Weight

| Item | Colour | Len | Wid | Hgt | Weight(Kg) | Cubic(m ³) | EAN13 | GTIN/DUN14 |
|-------------|-----------|------|------|------|------------|------------------------|---------------|----------------|
| AP50B8RS | Bleu/Noir | 65.0 | 45.0 | 36.0 | 0.1000 | 0.1053 | 5036108278251 | 15036108768353 |
| AP50B8RM | Bleu/Noir | 65.0 | 45.0 | 36.0 | 0.1140 | 0.1053 | 5036108278244 | 15036108768346 |
| AP50B8RL | Bleu/Noir | 65.0 | 45.0 | 36.0 | 0.1220 | 0.1053 | 5036108278237 | 15036108768339 |
| AP50B8RXL | Bleu/Noir | 65.0 | 45.0 | 36.0 | 0.1200 | 0.1053 | 5036108278268 | 15036108768360 |
| AP50B8RXXL | Bleu/Noir | 65.0 | 45.0 | 36.0 | 0.1340 | 0.1053 | 5036108278275 | 15036108768377 |
| AP50B8RXXXL | Bleu/Noir | 65.0 | 45.0 | 36.0 | 0.1540 | 0.1053 | 5036108423194 | 15036108909381 |