

特点

- 3 极 1/8 in. 微型插孔插座
- 人机工程学外壳、易于抓持
- 镀镍触点
- 集成应力消除

RS Pro 电缆安装立体声插孔插座

RS 号: 392-615



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS Pro pro 推出的这款电缆安装直插式插孔插座设计用于容纳 3.5mm 的插孔插头。由于是电缆安装式，它特别适合用作插孔引线的延长件，以达到传统插孔引线无法满足的更长连接距离。此电缆安装立体声插孔具有镀镍触点、不仅经济实惠、还可确保高质量音频连接。微型插孔连接器插座具有焊片、用于连接到合适的电缆。它在电缆套管上具有金属螺钉、采用人机工程学把手设计、可确保连接受到良好保护。插孔插座还具有集成应力消除装置 可防止因牵引或拉动而损坏连接器 连接的电缆上

一般规格

类型	立体声
性别	公
额定电流	2A
极数 / 路数	3 路
安装类型	电缆安装
触点镀层	镍
颜色	自然
触点材料	黄铜
应用	MP3 播放器、高保真系统、游戏控制台、移动电话

机械规格

规格	3.5 mm
身体方向	直向
外壳材料	黄铜

认证

合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
----------	--------------------------

