

DCE079D1G-QW

Niveau laser rotatif double pente intérieur/extérieur XR 18V 2Ah Li-Ion - faisceaux verts



5035048657966



Description du produit :

Visibilité intérieure (m) : 60 Mode pulsé avec cellule de détection (m) : 600 Vitesse de rotation (tr/min) : 0-300/600/1000 Précision : +/- 1.5 mm à 30 m Plage de nivellement (°) : +/- 5° Pente manuelle sur les 2 axes (%) : +/- 10° Protection eau et poussières : IP67 Filetage : 5/8"

Fonctionnalités et avantages du produit :

- DEWALT laser rotatif vert

Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

Éléments inclus :

- Coffret TSTAK (x1)
- Batterie XR 18V 2Ah (x1)
- Chargeur (x1)
- Cible (x1)
- Lunettes de lecture (x1)
- Télécommande (x1)
- Cellule de détection (x1)
- Support de montage (x1)

Specifications techniques :

- Portée - Diamètre : 60 m
- Portée de travail avec détecteur - diamètre : 600 m
- Portée de travail avec détecteur : 600 m
- Portée : 60 m

