

Article numéro: 53792

Ecouvillon, 50 mm, Vert



Ecouvillon pour tubes et bouteilles.

Données techniques

Code EAN	5705020537929
Code Dun	15705020537926
Code de marchandise	96039099
Matériau agréé FDA (21)	Oui
Verre et fourchette (EU 1935/2004), Agréé par la réglementation européenne (EU) No 10/2011	Oui
Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.	Oui
Utilisation de Phtalates & Bisphénol A	Non
Matériau	Polypropylène, Polyester, Acier inoxydable
Filament Description	Fibres Médium
Longueur de fibre visible	23 mm
Quantité par Carton	15 Pcs.
Couleur	Vert
Diamètre du produit	50 mm
Hauteur	50 mm
Longueur	510 mm
Largeur	50 mm
Colis Longueur	520 mm
Colis Hauteur	150 mm
Colis Largeur	230 mm
Poids brut	0.113 kg
Poids net	0.093 kg
Pays d'origine	Denmark
Température max. de nettoyage (Autoclave)	121 °Celsius
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	93 °Celsius
Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)	40 °Celsius
Température d'utilisation min.	-20 °Celsius
PH min. en concentration d'utilisation	2
PH max. en concentration d'utilisation	10.5

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.