

## 4 Port Dual DisplayPort KVM Switch - 4K 60Hz

Product ID: SV431DPDDUA2



Dieser Dual-DP-KVM-Switch mit vier Anschlüssen kombiniert zwei 4K-60-Hz-Displays mit KVM-Switch-Steuerung von vier verbundenen PC- und Mac-Computern. Er unterstützt Audio- und USB-Peripheriegeräte zusammen mit Dual-Bildschirm-Funktion. Dies erleichtert die Gestaltung eines Multimedia-Arbeitsplatzes, der zwischen zwei Dual-Head-DP-Systemen schalten kann.

### Maximierung der Produktivität mit Dual-Video

Dank zwei DP-Videoeingängen und der Steuerung von vier verschiedenen Computern hilft dieser Ultra-HD-KVM-Switch dabei, die Produktivität durch Multitasking zu maximieren. Jeder DP-Port unterstützt Auflösungen von bis zu 4K 60 Hz für maximale Bildschirmfläche.

### Erstaunliche Bildqualität

Der Dual-DisplayPort-KVM-Switch unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz und kann mit Leichtigkeit zwei große DP-Bildschirme betreiben. Eine ideale Lösung für die Gestaltung von Arbeitsplätzen, an denen hochwertige Bildverarbeitung entscheidend ist, beispielsweise für Grafikdesign.

### Bequeme Multimedia- und Peripherie-Freigabe

Der KVM-Switch bietet eine vollständige Multimedia-Steuerung mit einem separaten 3,5-mm-Mikrofon und Lautsprecheranschlüssen sowie zwei USB-Anschlüsse, die sich separat von der HID-Tastatur und der Maus befinden. Mit der unabhängigen Audiounterstützung können Sie unabhängige analoge Audioinhalte von jedem Ihrer verbundenen Computer freigeben, während Sie mit dem USB-Hub mit zwei Anschlüssen USB-Peripheriegeräte zwischen verbundenen Computern freigeben können.

Der SV431DPDDUA2 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie angeboten.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Ideal in Umgebungen, wo hochwertige Bild- und Rechenbandbreite entscheidend ist, wie z. B. Grafikdesign, Videobearbeitung, medizinische Anwendungen, CAD-Zeichnungen.
- Betreiben Sie mehrere Computer in Fertigungslinien, oder installieren Sie den KVM-Switch in Ihrem Serverraum für Zugriff mit mehreren Computern.

### Features

- Maximale Produktivität mit Dual-Bildschirm, Zugriff auf mehrere Computer
- Vollständige Multimedia-Steuerung mit separatem 3,5-mm-Mikrofon und Lautsprecherunterstützung.
- Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für Ultra HD 4K-Auflösungen bei 60 Hz
- Teilen Sie Ihre USB-Peripheriegeräte mit integriertem 2-Port-USB-Hub
- Greifen Sie ganz einfach mit Hotkey- und Tastenwechsel auf Computer zu

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Einbaufähig	Ja
	KVM-Ports	4
	Mehrfach-Monitor	2
	Mit Kabeln	Nein
	PC-Schnittstelle	USB
	PC-Videotyp	DisplayPort
	Reihenschaltung	Nein
U-Höhe	2U	
<b>Leistung</b>	Automatische Überprüfung	3, 8, 15 und 30 Sekunden
	Bildschirmformat	16:9
	Breitbild unterstützt	Ja
	DVI-Unterstützung	Nein
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-Steuerung	Nein
	Max. Anzahl von Benutzern	1
	Max. Datenübertragungsrate	500 Mbit/s (USB 2.0)
	Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
	MTBF	142000 hours
	OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
	Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnelltasten
	Unterstützte Auflösungen	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1600 3840 x 2160 (4K)@ 60hz
<b>Steckverbinder</b>	Hostanschlüsse	2 - USB B (4-polig) Buchse
		4 - DisplayPort (20-polig) Buchse
		8 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
	Konsolen-Schnittstelle(n)	2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse 2 - DisplayPort (20-polig) Buchse

		2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
		2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Buchse
<b>Anzeiger</b>	LED-Anzeiger	1 - Strom 4 - Grün - Online-Anzeige (eine LED pro Port) 4 - Rot - Auswahlanzeige (eine LED pro Port)
<b>Strom</b>	Ausgangsspannung	12 DC
	Ausgangsstrom	1.5 A
	Eingangsspannung	100 ~ 240 AC
	Eingangsstrom	0.6 A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	18 W
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	0°C - 40°C
	Feuchtigkeit	0 % ~ 80 %
	Lagertemperatur	-10°C - 60°C
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyt	Stahl
	Produktbreite	8.5 in [215.9 mm]
	Produktgewicht	2.7 lb [1.2 kg]
	Produktgröße	2.5 in [63.5 mm]
	Produktlänge	5 in [127 mm]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Versandgewicht (Verpackung)	3.9 lb [1.8 kg]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - KVM Switch 1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ) 1 - Kurzanleitung 4 - GummifüÙe

Product appearance and specifications are subject to change without notice.