

## CARATTERISTICHE

- Viti filatrici per il taglio di una filettatura senza preforatura
- Viti autofilettanti con intaglio a croce
- Acciaio inox 18/8 grado A2 (tipo 304 S15)

## Vite autofilettante a testa conica in acciaio inox semplice RS Pro, 8in lunghezza 9,5 mm N°4 x 3

Codice RS: 521541



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti.

La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

## DESCRIZIONE del

Dal marchio di fiducia RS Pro, queste viti autofilettanti sono ideali per i lavori che richiedono un fissaggio sicuro senza pre-foratura. Si tratta di una vite autoformante realizzata in acciaio inox A2, che garantisce un'eccellente protezione contro la corrosione e l'usura.

## Specifiche generali

<b>Forma della testa</b>	Panoramica
<b>Tipo di trasmissione</b>	Pozidriv
<b>Fine</b>	Semplice
<b>Materiale</b>	Acciaio inox; acciaio
<b>Dimensione filettatura (UTS)</b>	N.4, 3/8in
<b>Stile punto</b>	Cono
<b>Grado</b>	A2
<b>Applicazioni</b>	Falegnami, operai edili, appassionati del fai da te

## Specifiche meccaniche

<b>Lunghezza imperiale</b>	3/8in
<b>Lunghezza metrica</b>	9.5mm
<b>Dimensione filettatura (mm)</b>	N.4, 3/8in
<b>In acciaio inox</b>	304 A2
<b>Diametro testa</b>	5.6mm
<b>Altezza testa</b>	2.2mm
<b>Specifiche</b>	DIN 7981C



RS Part No.	Thread Size	Length
521535	No. 4	1/4in
521541	No. 4	3/8in
521557	No. 4	1/2in
521579	No. 6	3/8in
521620	No. 8	3/4in
521636	No. 8	1in
521670	No. 4	3/8in