

CARACTERISTIQUES

- Lampe LED Cree blanche 250 lumens
- Rechargeable via USB (câble micro-USB inclus)
- Indicateur de charge et de batterie à LED
- Température de couleur de LED : 6500 k
- Très léger à seulement 95 g
- Permet de continuer à travailler sans les mains

Lampe frontale à LED de RS Pro - rechargeable de 450 lm

RS code commande : 186-4622



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Présentation de la lampe frontale à LED compacte rechargeable de RS Pro, une lampe frontale légère de haute qualité, idéale pour une utilisation dans une large gamme d'applications qui exigent une source de lumière. Cette torche polyvalente offre une grande variété de modes pour s'adapter à de nombreuses applications, y compris une source lumineuse de torche standard avec une température de couleur de LED de 6 500 k, ainsi que des options de milieu, faible et SOS. Cette lampe frontale polyvalente est dotée d'une fonction de zoom rotatif, vous permettant d'ajuster le faisceau en conséquence. .

Caractéristiques

Type de torche	Lampe frontale
Type de lampe	LED
Luminosité	250 lm
Type de faisceau	Spot ; inondation
Modes de commutation	Haute, Faible, Moyenne, Faible, SOS
Anticorrosif	Non
Zone dangereuse	Non
Applications	Entretien automobile, soins de santé, bricolage à domicile et camping

Caractéristiques des

Paramètres	Mode élevé	Mode moyen	Mode faible/stroboscope	SOS
Sortie lumineuse	450lm	225lm	16lm	
Durée d'exécution	2 heures	3 heures	56 heures	16 heures
Distance du faisceau	100m	16m	17m	

Spécifications

Rechargeable	Oui
Type de prise	Câble micro USB
Batteries.	Batterie Li-Lion rechargeable de haute qualité 3,7 V 2 000 mAh 18650
Temps de charge	Environ 3 heures (mise hors tension du produit pendant le chargement)
Indicateur de charge à LED	(Sur bloc-batterie) bleu clignotant = charge/lumière bleue constante = entièrement chargée
Indicateur de batterie	Oui

Spécifications mécaniques

Longueur	64mm
Largeur	37mm
Profondeur	32mm
Poids (avec piles)	166g

Catégorie de protection

Indice IP	IPX5
------------------	------

Homologations

Conformité/certifications	Certificat de conformité RoHS
----------------------------------	-------------------------------

