


气路板模块
VABM-B10-25S-G38-6-P3
产品代号: 8026301
★ 核心产品范围



技术参数

特性	值
宽度尺寸	27.5 mm
装配位置	任意
阀位的最大数量	6
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
产品重量	845 g
安装类型	带通孔
气动连接, 气口 1	G3/8
气动连接, 气口 3	G3/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气路板	锻造铝合金