

# WE 1010 EDUCATION KIT 230V

WE 1010 Education Kit  
Artikel Nr.: T0053298390



## Benefits

- 1-Kanal-Versorgungseinheit 70 W mit LötKolben WEP 70 und Sicherheitsablage PH 70; Seitenschneider 170MN; WSW SCN M1 Lötendraht 100 g; Lötspitzen ETA 1,6 mm; ETB 2,4 mm
- 70W LötKolben mit ergonomischem Design und werkzeuglosem Spitzenwechsel
- EGB sichere Lötstation, LötKolben und hitzebeständiges Silikonkabel
- Verwendung von ET Lötspitzen
- Standby und automatischer Setback schützt Werkzeug und Umwelt
- Passwortschutz sichert alle Einstellungen
- 170MN für allgemeinen Gebrauch, diagonal, ohne Wate. Stark reduzierter Schock am Bauteil, ESD sicher
- WSW Lotdraht; universal einsetzbarer Lötendraht mit hervorragenden Benetzungseigenschaften

Dazu empfehlen wir:



Lötrauchabsaugungen



LötKolben



Reinigung



Vorheizplatten



Technical Data

Abmessungen L x B x H (mm)	150 x 120 x 98
Abmessungen L x B x H (Inch)	5.91 x 4.72 x 3.86
Gewicht (ca) in kg	3.07
Spannung	230 V
Leistung	85 W
Kanäle	1
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °C	100 - 450
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °F	200 - 850
Temperaturgenauigkeit °C	Mittlere statische Spitztemperatur kann mit der Offset Funktion auf +/- 5°C eingestellt werden
Temperaturgenauigkeit °F	Mittlere statische Spitztemperatur kann mit der Offset Funktion auf +/- 9°F eingestellt werden
Temperaturstabilität °C	± 6
Temperaturstabilität °F	± 10
Potentialausgleichsbuchse	---
Display	---
Luftverbrauch l/min	---
Betriebsdruck in bar/psi	---
Fördermenge l/min	---
Unterdruck	---

Owning the bench



PROFESSIONAL



FILTRATION



EREM



XCELITE