



Panel Cut-out

Dimensions in mm
Inch-dimensions in brackets for reference

Teilungen zueinander
Fertigzustand

Part.-Nr.	T 3638 004
Temperature range	- 40°C / + 85°C
Insulation resistance per DIN 41 640	> 10 ¹⁰ Ω
Contact resistance per DIN 41 640 part 4	< 5m Ω
Dielectric withstanding voltage per IEC 130-1	1000 V ~ 500 V eff
Operating voltage per IEC 130-1	166 V eff
Current rating per DIN 41 640	3A
Shell material	Zinc die-cast nickel plated
Insert material	Thermoplast ic
Contact material	copper beryllium gold plated
max. wire size	0,25mm ² (AWG 24)
Termination	solder
Number of contacts	12

Freimaßtoleranzen		Receptacle w. socket contacts single hole mounting	Maßstab
Toleranz			
Mittigkeitsabw		M 3638 004	Blattzahl
Formtoleranzen W 02 200			
84	Tag	Name	Blatt
Bearb	8.3.	<i>dB</i>	
Gepr.			
Norm			
Ausgabe	Änderung	Tag	Name
AMPHENOL-TUCHEL			
ELECTRONICS GMBH			

Diese Technische Unterlage ist unser Eigentum. Wir behalten uns alle Rechte vor. Veräußerung, Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte ohne unsere vorherige Zustimmung verpflichtend zu untersagen. Nachdruck und Nachverbreitung sind strafrechtlich geahndet.