



Hauptmerkmale

Baureihe	OptiLine 45
Installationssystem für die Verkabelung	Bodensäule
Produkt- oder Komponententyp	Energiesäule
Art der Bodensäule	Einseitig
Oberflächengüte der Deckensäule bzw. der Bodensäule	Eloxiert

Zusatzmerkmale

Farbton	Natürlich
Befestigungsmodus	Schraubbefestigung
Größe der Frontöffnung	45 mm
Material	Aluminium eloxiert
Menge pro Satz	Satz à 1
Höhe	430 mm
Breite	68 mm
Marktsegment	Kleingewerbe Gebäude

Montage

Normen	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN-AW-6063 NF C 68-102
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Schutzart (IP)	IP30

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich