

Verfügbarkeit : Lieferbar



### Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony XAP
Produkt oder Komponententyp	Leere Kontrollstation, Druckguss
Kurzbezeichnung des Geräts	XAPM
Zielort Produkt	Für Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm
Größe der Produktfrontplatte	80 x 80 mm
Nutzbare Tiefe	49 mm
Anzahl der Ausschalter	1 Ausschalter
Farbe des Schaltschranksockels	Blau
Farbe der Abdeckung	Blau
Material	Zinklegierung
Kabeleinführung	1 Bohrung mit Blindstopfen für Kabelverschraubung <= 14 mm 1 Bohrung ohne Blindstopfen für Kabelverschraubung <= 14 mm
Gehäusevariante	Einbaugeschäuse
Schutzart (IP)	IP69 entspricht NF C 20-010 IP65 entspricht IEC 60529 IP69K

### Zusatzmerkmale

Anzahl von vertikalen Zeilen	1
Produktgewicht	0,455 kg

### Montage

Schutzbehandlung	TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40-70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40-70 °C
Überspannungskategorie	Klasse I entspricht NF C 20-030 Klasse I entspricht IEC 60536

### Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------