



MODM.R161-36PB

3662424074479

Module mousse douilles 1/4" 6 pans métrique 46 pièces – cliquet – 10 douilles de 5,5 à 14 mm – rallonges – cardan – poignée coulissante – poignée tournevis – embouts de vissage– clés males 6 pans – – FACOM MODM.R161-36pB



Spécifique a la Piece

Pays de fabrication:

France

Module Mousse vissage et serrage 6 pans L 1/4" 10 douilles R. 5,5 à 14 mm, Cliquet tête ronde R.161B.Poignée coulissante 2 rallonges 55 et 100 mm 1 porte-embouts 1 poignée emmanchée 1 cardan 1 adaptateur ECR 20 Embouts 83SH.JP9A Clés mâles longues 1,5 à 10 mmPlateau PM.MODR1ANPoids : 1,257 kg