

	RS 301-9316 Multi-Check 5	RS 225-3307 Multi-Check 3	RS 225-3284 Volt-Check 3
Nennspannungsbereich	5-500 V AC/DC (Anzeige erfasst bereits ab 0,2 V)	6-400 V AC/DC	6-400 V AC/DC
Eingangswiderstand	>= 300 kOhm	4-50 kOhm PTC-geregelt	4-50 kOhm PTC-geregelt
Anzeigeart	digital 3-stellig + LED	± 6-50 V LED 120-400 V Glimmlampe	± 6-50 V LED 120-400 V Glimmlampe
Spitzenspannungsfestigkeit*	bis 5 kV (1,2/50 µs Stoßwelle)	bis 5 kV / 3 Joule (1,2/50 µs Stoßwelle)	bis 5 kV / 3 Joule (1,2/50 µs Stoßwelle)
	* nach VDE-Vorschrift 0680, Teil 5		

	RS 225-3335 Car-Check
Nennspannungsbereich	3-48 V
Anzeigeart	2 LED
Polaritätsanzeige	optisch (+) (-) LED
Stromverbrauch	1,5 mA
Kabellänge	ca. 130 cm
Prüfeinrichtung	Prüfspitze, Stechnadel mit Schiebemechanik