

# ECOSTAR & ECOSTAR AVEC Capteur PIR



- 1000 – 10,000 lumens
- LED Epistar haute puissance
- Boitier en aluminium résistant
- Support ajustable
- Fonctionne sur alimentation entre 110 – 240 V
- Faible émission de chaleur, rangement immédiat
- Design compact – taille inférieure aux têtes fluorescentes
- Classé IP65

## ECOSTAR

Fabriqués dans un boîtier en aluminium robuste, ils sont classés IP65 (résistant à l'eau et la rouille) et couverts par une garantie sur 2 ans. Equipés avec un ballast universel, ils peuvent fonctionner sur une source d'alimentation entre 110v et 240v. L'utilisation des LEDs ne requiert plus aucun remplacement de bulbe et les LEDs délivrent une sortie lumineuse 500% plus élevée en comparaison avec lampes incandescentes.



## ECOSTAR

Part No.	NSECOSTAR10 NSECOSTAR30 NSECOSTAR50 NSECOSTAR100
CAT/PAD No.	Coming Soon



- 1000 – 5000 lumens
- Détecteur de mouvement PIR
- Portée de détection jusqu'à 12m
- LED Epistar haute puissance
- Boitier en aluminium résistant
- Support ajustable



Available in  
10W, 30W, 50W

## ECOSTAR WITH PIR

Conçu avec un capteur sensible PIR, l'EcoStar est la lumière de sécurité idéale. Il utilise seulement 10% de l'énergie nécessaire à son équivalent Halogène, le passage au système LED permet un retour sur investissement en seulement 6 mois. Les LEDs disposent d'une durée de vie de 50,000 heures et ne nécessitent ni entretien ni remplacement.

Le capteur PIR dispose d'une portée de détection de 12m sur un angle de 180° avec ajusteur variable pour la durée d'éclairage et la sensibilité. Le support permet plusieurs positionnements.

## ECOSTAR avec Capteur PIR

<b>10 W PIR</b>	
Poids produit (kg)	0.85
Poids boîte (kg)	0.89
Taille produit (mm)	L115 x W85 x H85
Taille boîte (mm)	L175 x W121 x H104
Part N°.	NSECOSTAR10PIR
CAT/PAD N°.	Coming Soon
<b>30 W PIR</b>	
Poids produit (kg)	2.46
Poids boîte (kg)	2.6
Taille produit (mm)	L225 x W185 x H125
Taille boîte (mm)	L243 x W230 x H137
Part N°.	NSECOSTAR30PIR
CAT/PAD N°.	Coming Soon
<b>50 W PIR</b>	
Poids produit (kg)	3.3
Poids boîte (kg)	3.5
Taille produit (mm)	L290 x W240 x H160
Taille boîte (mm)	L292 x W282 x H147
Part N°.	NSECOSTAR50PIR
CAT/PAD N°.	Coming Soon