

Verfügbarkeit : Lieferbar

UVP zzgl. MwSt* : 90,50 EUR



Hauptmerkmale

Produktreihe	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Arbeitsstromauslöser mit Hilfsschalter OF
Kurzbezeichnung des Geräts	MX + OF
Zusammens. d. Signalkontakte	1 W
Nennbetriebsstrom I _n	1 A bei 130 V DC 2 A bei ≤ 48 V DC 3 A at ≥ 240 V AC 6 A at < 240 V AC 6 A at ≤ 24 V AC
Steuerkreisspannung	110...130 V DC 230...415 V AC 50/60 Hz
9-mm-Raster	4
Produktkompatibilität	NG125

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Acti 9 Vigti NG125 Acti 9: Acti 9 NG125LMA Acti 9: Acti 9 NG125NA Acti 9: Acti 9 NG125
Nennisolationsspannung U _i	690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-5-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [U _{imp}]	8 kV entspricht EN/IEC 60947-5-1
Lokale Signalisierung	Aktions-Anzeige
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	35 mm symmetrische Hutschiene
Höhe	106 mm
Breite	33 mm
Tiefe	78 mm
Produktgewicht	0.129 kg
Elektrische Lebensdauer	10000 Zyklen entspricht EN/IEC 60947-5-1
Anschlüsse - Klemmen	Plattenklemme 2 Kabel 2,5 mm ² flexibel Plattenklemme 2 Kabel 2,5 mm ² fest Plattenklemme 1 Kabel 0,5-2,5 mm ² fest Plattenklemme 1 Kabel 0,5-1,5 mm ² flexibel

Plattenklemme 1 Kabel 0,5-1,5 mm² flexibel mit Führung
Plattenklemme 2 Kabel 1,5 mm² flexibel mit Führung

Drahtabsolierungslänge	10 mm
Anzugsmoment	1 Nm

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	ASEFA ASTA KEMA LCIE
Schutzart (IP)	IP20 B entspricht EN/IEC 60947-5-1 IP4 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Überspannungskategorie	II
Tropenfest	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25-60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40-85 °C

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate 18 months
---------	---------------------