

CARATTERISTICHE

- Maniglioni in acciaio legato galvanizzato con perno a vite.
- Diametro perno di 11,2 mm
- larghezza ganascia 16,8 mm
- Il Bow Shackle viene fornito con 3 anni di garanzia

Arco a prua RS Pro, acciaio zincato 1t

Codice RS: 674-083



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

L'utilizzabilità delle catene, chiamate anche "gyve", raggiunge centinaia di anni. Gli anelli a U hanno costruito la loro reputazione come struttura semplice, ma solida, fornendo il metodo più conveniente per fissare l'Anchor con la catena. Lo scopo principale è il sollevamento di oggetti pesanti e apparecchiature. I modelli di base sono disponibili per uso domestico e leggero, come ad esempio per bagagli e funi di traino. Il sito commerciale utilizza i ganci per far fronte a capacità di carico più estreme e condizioni atmosferiche. Ogni arco è realizzato in materiale Durable e di alta qualità, garantendo un collegamento perfetto all'imbracatura e quindi fornendo un'eccellente affidabilità. Per gli anelli portagancio adatti al sollevamento, si consiglia vivamente di controllare una guida per il limite di peso. In caso di utilizzo a temperature estreme (superiori a + 200 °C o - 40 °C), consultare sempre il produttore o il distributore.

L'arco è composto da 2 parti, ovvero la carrozzeria e il perno (o bullone). Il corpo può avere forme diverse. Pertanto, è possibile vedere sul mercato archi a biscotto, anelli a D, anelli a perno verde, rastrelli a perno di sicurezza, anelli a biscotto rosa a vite, anelli a biscotto in acciaio inox e anelli per fresatura. Un altro modo per identificare gli anelli a U è il tipo a perno, come ad esempio la coppiglia rotonda (classe 1), la vite (classe 2) e il bullone, il dado e la coppiglia (classe 3). Siamo orgogliosi di presentare il nostro arco a arco (noto come Anchor Chackles) a marchio RS Pro riconoscibile dal collegamento a U in tutti i tipi di sistemi di ancoraggio. Hanno il loro posto su imbracature multi-gamba che forniscono un modo efficiente di fissare catene e cinghie in modo sicuro. Questo arco ad arco è zincato ed è dotato di acciaio legato galvanizzato con pin per schermatura. Questo arco di arco con diametro di 11,2 mm, resiste al carico di 1 tonnellata, è conforme alle BS EN 13889-2003 e alle specifiche federali RR-C-271D e ai tipi di standard IVA.

Specifiche generali

Tipo di arco	Arco arco
Tipo perno	Perno a vite
Carico di lavoro sicuro	1t
Materiali	Acciaio zincato
Applicazione	Imbracature a fune, carichi di sollevamento da moderati a pesanti, funi per gru industriali a bordo di navi di grandi dimensioni, comunemente utilizzate in attrezzature di sicurezza personali, tra cui imbracature per arrampicata e alpinismo

Specifiche meccaniche

Diametro arco	9.65mm
Larghezza ganascia	16.8mm

Diametro perno	11.2mm
-----------------------	--------

Specifiche dell'ambiente operativo

Approvato per l'uso in	Da -40 °C a 204 °C.
-------------------------------	---------------------

Omologazioni

Standard soddisfatti	Conforme a BS EN 13889-2003 e alle specifiche federali RR-C-271D e tipo Standard IVA
-----------------------------	--

