

ALPHA

8378UFD125P62 BLEU

EAN 4031582491210

Roulette fixe, Fixation à platine.

Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements rouleaux inox



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	40 mm
Dimension de platine	102 x 87 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Hauteur	155 mm
Résistance à la température	- 20 / + 80 °C
Norme	EN_12532
Dureté du bandage	Shore A 64
Capacité de charge dynamique	200 kg
Capacité de charge statique	400 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●