

Dunlop Pricemastor (380BV)

Botte pratique pour des conditions plus favorables



Semelle de marche - USP
Semelle extérieure résistante à l'huile pour une utilisation dans des endroits moins glissants

Tige botte - USP
Imperméable à l'eau pour une protection en cas d'humidité

Général	
Segment	Produits Agro-alimentaires
Tige botte - Matière	PVC
Semelle - Matière	PVC
Tige botte - Couleur	Blanc
Couleur Semelle	Vert
Doublure	Doublure blanche
Type de semelle	Aucun
Certification	
Norme de sécurité - Europe	CE

Protection et confort	
Semelle résistante aux huiles	Oui
Code "Résistant aux produits chimiques"	3
Absorption de l'énergie	Non
Résistant aux hydrocarbures	Oui
Pointures	
Pointures UE	35-48
Pointures UK	03-13
Logistique	
Pays d'origine	Portugal
Code Intrastat	64019290

SKU	Taille UE	Taille US	Taille UK	GTIN	Nombre de paires par carton/boîte	Longueur de paquet externe (mm)	Largeur de paquet externe (mm)	Hauteur du paquet extérieur (mm)	Paires/Palette	Hauteur de la palette (mm)
380BV.35	35			8713197338901	8	385	385	355	240	1919
380BV.36	36		03	8713197338918	8	385	385	355	240	1919
380BV.37	37		04	8713197338925	8	385	385	355	240	1919
380BV.38	38		05	8713197338932	8	385	385	390	192	1704
380BV.39	39		06	8713197338949	8	385	385	390	192	1704
380BV.40	40			8713197338956	8	385	385	390	192	1704
380BV.41	41		07	8713197338963	8	385	385	390	192	1704
380BV.42	42		08	8713197338970	8	385	385	390	192	1704
380BV.43	43		09	8713197338987	8	385	385	390	192	1704
380BV.44	44		10	8713197338994	8	385	385	425	192	1844
380BV.45	45			8713197339007	8	385	385	425	192	1844
380BV.46	46		11	8713197339014	8	385	385	425	192	1844
380BV.47	47		12	8713197339021	8	385	385	590	144	1914
380BV.48	48		13	8713197357896	8	385	385	590	144	1914

Date de création: septembre 25, 2025