



Barre pont 3P lang. 10mm<sup>2</sup> 12m

KB363A

Caractéristiques

Nombre de pôles	3 P
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Courant assigné nominal	63 A
Section de raccordement en câble rigide	10 mm <sup>2</sup>
Type de connecteur	barre à languette
Type de connexion	cage à vis
Nombre de modules	12
Pas en module	3
Longueur	210 mm
Couleur	marron
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	non concerné