

# Composición de corta-juntas «mantenimiento»



**¡LA SOLUCIÓN PARA REALIZAR LAS JUNTAS RÁPIDAMENTE Y EN TODA AUTONOMÍA!**

- Para realización de juntas circulares.
- Capacidad de corte:
  - Diámetro del sacabocados: 3 --> 50 mm.
  - Diámetro del compás: 44 --> 420 mm.

Para los cortes de  $\varnothing$  3 a 50 mm, utilizar un troquel 245A.T con un mango 245A.M

Para los cortes de  $\varnothing$  44 a 420 mm, utilizar el compás compuesto por una punta y un cuchillo deslizante.

Todos estos elementos están disponibles por separado o en composición.



**245.J2A**