



FRANÇAIS

# Fiche Technique

## RS Pro

Code HSS : 4016999790

RS Stock No: 1365423



Réf RS	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre passe câbles (mm)	POIDS (kg)
1365423	1000	250	50	35 x 38	9.0

- **Fabriqué en :** en caoutchouc & PP (couverture)
- **Coloris :** noir et jaune

### Caractéristiques :

- Résiste au passage de véhicules jusqu'à 15T par essieu
- Fabriqué en caoutchouc & PP (couverture)
- 2 passes-câbles rectangulaires
- Possibilité de fixation au sol avec de la colle en option réf : RQGLUE
- **DECONSEILLE** pour le passage des chariots élévateurs, avec roues polyamide ou caoutchouc
- Angle 30° Gauche ou droit liaisons amovibles en option référence CPR1081
- Possibilité de fixer avec 4 fixations asphaltés ou béton en option
- **NE CONVIENT PAS POUR TRAFIC INTENSE EN TRAVERSEE DE ROUTE**
- **PRODUIT NON DESTINÉ A UNE INSTALLATION PERMANENTE – POUR PASSAGE OCCASIONNEL DE VÉHICULES**



CPR1081



CPE1081



RQGLUE

FSAFE4SB



SPIKES4SB





ENGLISH

## Datasheet

# RS Pro

Code HSS : 4016999790

RS Stock No: 1365423



Réf RS	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Diameter cable protection (mm)	Weight (kg)
1365423	1000	250	50	35 x 38	9.0

- **Made of:** rubber & PP (lid)
- **Colors:** black and yellow

### Specifications:

- Rigid straight element
- Can resist up to 15 tons per axle
- Made of rubber & PP (lid)
- 2 rectangular cable grooves
- Can be fixed on the ground with glue ref: RQGLUE (option)
- NOT RECOMMENDED for forklifts traffic with polyamide or rubber wheels
- Left/right 30° turn for CP1081 (option)
- Can be fixed with asphalt or concrete fixations (option)
- **NOT SUITABLE FOR HEAVY TRAFFIC AT ROAD CROSSINGS**
- **PRODUCT NOT INTENDED FOR PERMANENT INSTALLATION - FOR OCCASIONAL PASSAGE OF VEHICLES**



CP1081



CPE1081



RQGLUE



FSAFE4SB



SPIKES4SB



ESPAÑOL

## Ficha tecnica

# RS Pro

RS Stock No: 1365423

Code HSS : 4016999790



Réf RS	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Diámetro de entrada del cable (mm)	Peso (kg)
1365423	1000	250	50	35 x 38	9.0

- **Hecho de :** goma y PP (cubierta)
- **Colores :** negro y amarillo

### Características :

- Resiste el paso de vehículos de hasta 15T por eje
- Hecho de goma y PP (cubierta)
- 2 prensaestopas rectangulares
- Posibilidad de fijación al suelo con pegamento opcional ref: RQGLUE
- **NO RECOMENDADO** para el paso de carretillas elevadoras, con ruedas de poliamida o goma
- Ángulo 30 ° Enlaces extraíbles izquierdo o derecho referencia opcional CPR1081
- Posibilidad de fijar con 4 fijaciones de asfalto u hormigón opcionales
- **NO APTO PARA EL TRÁFICO PESADO EN LOS CRUCES DE CARRETERA**
- **PRODUCTO NO DESTINADO A LA INSTALACIÓN PERMANENTE - PARA EL PASO OCASIONAL DE VEHÍCULOS**



CPR1081



CPE1081



FSAFE4SB



SPIKES4SB



RQGLUE