

# UM-BASIC-KIT-B108-L120-7035 - 外壳组件

1300355

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1300355>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



型材外壳 (PVC)， 安装方式: DIN导轨安装， DIN导轨上的尺寸: 宽度: 123.8 mm， 高度: 127.8 mm， 深度: 39.45 mm， 包括2个侧面元件 (PA)， 颜色: 浅灰 (7035)， 针对PCB 宽度: 108 mm， 长度: 120 mm， PCB表面: 10690 mm<sup>2</sup>

## 商业数据

|             |               |
|-------------|---------------|
| 订货号         | 1300355       |
| 包装单位        | 1 pc          |
| 最小订货量       | 1 pc          |
| 销售关键代码      | ACHDAK        |
| 产品关键代码      | ACHDAK        |
| GTIN        | 4063151544911 |
| 单件重量 (含包装)  | 131.2 g       |
| 单件重量 (不含包装) | 97.17 g       |
| 原产地         | DE            |

# UM-BASIC-KIT-B108-L120-7035 - 外壳组件



1300355

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1300355>

## 技术数据

### 说明

|      |                 |
|------|-----------------|
| 组装说明 | 请参阅下载区内提供的组装说明。 |
|------|-----------------|

### 产品属性

|      |          |
|------|----------|
| 产品类型 | 多层外壳设置   |
| 外壳类型 | 型材外壳     |
| 壳体系列 | UM-BASIC |
| 型号   | 包括2个侧面元件 |

### 尺寸

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| 宽度             | 123.8 mm                  |
| 高度             | 127.8 mm                  |
| 深度             | 39.45 mm                  |
| 从DIN导轨顶部边缘起的深度 | 32.45 mm                  |
| 尺寸             | 108 mm x 120 mm (印刷电路板尺寸) |

### PCB设计

|        |                   |
|--------|-------------------|
| PCB板厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
|--------|-------------------|

### 材料规格

|               |               |
|---------------|---------------|
| 颜色 (外壳)       | 浅灰 (RAL 7035) |
| 颜色            | 浅灰 (RAL 7035) |
| 阻燃等级, 符合UL 94 | V0            |
| 绝缘材料          | PVC           |
| 外壳材料          | PVC           |

### 环境和真实条件

#### 环境条件

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| 环境温度 (运行)    | -15 °C ... 50 °C (根据功率损耗) |
| 环境温度 (存放/运输) | -40 °C ... 50 °C          |
| 环境温度 (组装)    | -5 °C ... 50 °C           |
| 相对湿度 (存放/运输) | 95 %                      |

### PCB数据

|         |                   |
|---------|-------------------|
| PCB支架数量 | 3                 |
| PCB安装类型 | 插入/使用附加元件固定       |
| 总PCB表面  | 10690 mm²         |
| PCB厚度   | 1.4 mm ... 1.8 mm |

### 安装

|      |          |
|------|----------|
| 安装类型 | DIN导轨安装  |
| 安装位置 | 与DIN导轨平行 |

# UM-BASIC-KIT-B108-L120-7035 - 外壳组件



1300355

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1300355>

### 包装规格

|       |      |
|-------|------|
| 包装类型  | 纸箱包装 |
| 外包装类型 | 纸箱   |

# UM-BASIC-KIT-B108-L120-7035 - 外壳组件



1300355

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1300355>

## 认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1300355>



UL认证

认证ID: E240868

# UM-BASIC-KIT-B108-L120-7035 - 外壳组件



1300355

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1300355>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182701 |
| ECLASS-13.0 | 27190301 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001031 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# UM-BASIC-KIT-B108-L120-7035 - 外壳组件



1300355  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1300355>

## 产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》( CAS编号 )                 | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)