

CARACTERISTIQUES

- Signal sonore d'avertissement
- Fonction de sélection Pas/Automatique
- Indication de batterie faible Mise hors tension automatique
- Petite taille - facile à transporter
- Idéal pour l'installation de réseau local SOHO

Equipement de test LAN de RS Pro de distance

RS code commande : 136-8580



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Doté d'une interface conviviale, la vérification claire des problèmes est facile. Les rapports d'ouverture, de court-circuit et de croix s'affichent via des LED sur le panneau, y compris un indicateur de réussite de panne, tout en appuyant sur un simple bouton de test. Une terminaison à distance intégrée peut être détachée pour le test de câble d'une personne et est dotée de connecteurs d'extrémité de chaque côté de l'unité. Ce testeur est également capable de tester à une longueur de 1 à 350 mètres.

Caractéristiques

Type de câble	LAN, RJ45/STP, RJ45/UTP
Type de test	Distance avant défaillance
Connecteur	Connecteur RJ45
Type d'affichage	LED
Tonalité	Oui
Longueur pour le test	1 à 350 m (3 à 1 200 pieds)
Mode de fonctionnement	Clavier de commutateur tact
Matériau du corps	Plastique

Spécifications

Source d'alimentation	Batterie
Type de pile	9 V

Spécifications mécaniques

Dimensions	103 mm x 78 mm x 32 mm
Longueur	103mm
Largeur	78mm
Hauteur	32mm

Spécifications de l'environnement de

Température d'utilisation maximale	50 °C
Température d'utilisation minimale	0 °C
Température de stockage	-10 à 60 °C.
Humidité	10 à 90 % sans condensation

Homologations

Conformité/certifications	Ce, RoHS
---------------------------	----------

