



R2200-LCD

PISTOLET A AIR CHAUD HAUT DE GAMME



Puissance 2200 W avec écran LCD, température réglable par plages de 10 ° C jusqu'à 650 ° C.

Le système de chauffe en céramique offre des performances extrêmes et permet d'atteindre des températures et des flux d'air chaud élevés. L'écran LCD offre un haut niveau de précision requis pour les applications les plus exigeantes. L'indicateur de chaleur résiduelle clignote en rouge tant que la buse est encore chaude, ce qui permet de changer des accessoires ou de ranger votre outil en toute sécurité. Double poignée antidérapante pour un meilleur confort. Sa base en caoutchouc le rend stable et sûr lorsque vous travaillez en position verticale. Le R2200-LCD intègre un fusible thermique pour fonctionner dans des conditions de sécurité maximales. Les accessoires (buses, tubes rétractables ..) sont disponibles séparément.



Spécifications

- Puissance: 2200 W
- Température : à régler de 50 à 650°C
- Débit d'air: 250-500 L/min
- Tension: 220-240V / 50Hz
- Poids du produit: 0,9 kg

Caractéristiques

- Puissance extrême grâce au système de chauffe céramique
- Indicateur de chaleur résiduelle à LED pour un stockage en toute sécurité
- Réglage électronique pour une meilleure précision
- Écran LCD pour un réglage précis de la température
- Débit d'air élevé – 3 positions
- Poignée avec revêtement antidérapant pour une prise en main confortable
- Design ergonomique et protection de poignée
- Base stable en position verticale pour travailler les mains libres
- Disponible en coffret et en boîte carton



Description	No Art	EAN	Dimensions	Carton	Poids
R2200-LCD Boîte - prise EU	5001447	4051661035777	285x100x250 mm	5 pcs	1,3 kg
R2200-LCD Coffret - prise EU	5001448	4051661035784	330x110x290 mm	5 pcs	2,2 kg
R2200-LCD Coffret - prise CH	5001449	4051661035791	330x110x290 mm	5 pcs	2,2 kg
R2200-LCD Coffret - prise UK	5001450	4051661035807	330x110x290 mm	5 pcs	2,2 kg
R2200-LCD Coffret AUS/NZ	5001451	4051661035814	330x110x290 mm	5 pcs	2,2 kg

