

## MERKMALE

- **Maschinenschrauben gemäß DIN965 und DIN7985**
- **Muttern gemäß DIN934**
- **Unterlegscheiben gemäß DIN123**
- **Edelstahl A2**
- **Im Allgemeinen nicht magnetisch**

## 3168-teiliger Edelstahl-Schrauben-/Schraubensatz, M2, M2,5, M3, M4, M5, M6

RS Best.-Nr. 281-984



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Dieser Satz hochwertiger Kreuzschlitz-Flachkopf- und Senkkopf-Maschinenschrauben der bewährten Marke RS Pro ist ideal für viele Anwendungen. Maschinenschrauben werden in Gewindebohrungen verwendet, die eine stärkere Verbindung zwischen der Schraube und dem Material, in das sie eingeschraubt wird, bieten können. Dies führt in Kombination mit dem vollständigen Schraubengewinde zu einer höheren Oberflächenqualität und damit zu einem insgesamt höherwertigen Produkt.

## Allgemeine

<b>Anzahl der Teile</b>	3168
<b>Schraub-/Bolzenausführung</b>	Maschinenschraube
<b>Kopfform</b>	Flach, Wanne
<b>Antriebstyp</b>	POZIDRIV
<b>Inhalt des Kits</b>	M2 - L-6mm Menge 100, L-12mm Menge 100 mm, Muttern 200, Unterlegscheibe 200 M2,5-L-6mm Menge 90, L-12mm Menge 90 mm, Muttern 140, Unterlegscheibe 140 M3-L-6mm Menge 40, L-10mm Menge 40 mm, L-12mm Menge 30 mm, L-20mm Menge 30 mm, Muttern 385, Unterlegscheibe 385
<b>Anwendungen</b>	Chemische Geräte, Lebensmittel- und Wirkstoffproduktionsgeräte, Lagerplatten, Wärmeaustauschrohre, Pumpen und Ventile

## Mechanische

Schrauben-/Bolzenlängen	6 mm bis 25 mm
Gewindegröße	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6
Material	Edelstahl
Edelstahlausführung	304, A2
Oberfläche	Einfach
Schraube/Schraubenlänge am längsten	25mm
Schraube/Bolzenlänge - Kurztest	6mm
Technische Daten	DIN 965, DIN 7985, DIN 934, DIN 125A, DIN 125B

Kit Contents											
Head Type	Thread Size	L (mm)	Qty	Nuts	Washers						
Slotted Pan	M2	6	100	12	100	-	-	-	-	200	200
Slotted Pan	M2.5	6	90	12	90	-	-	-	-	140	140
Slotted Pan	M3	6	40	10	40	12	30	20	30	385	385



- GB** Machine Screw Kit ISO Metric (Pozidriv) Stainless Steel
- D** ISO metrisches Maschinenschrauben-Sortiment (Pozidriv) Rostfreier Stahl
- F** Kit de vis au pas métrique à empreinte cruciforme en acier inoxydable A2
- I** Corredo di viti a macchina metriche ISO (pozidriv) in acciaio inossidabile
- E** Juego de tornillos para metales, ISO, de rosca métrica (pozidriv), acero inoxidable

M5 x 12	20	M4 x 10	50	M3 x 10	40	M3 x 6	40	M2.5 x 6	90	M2 x 6	100						
M5 x 16	12	M4 x 16	20	M3 x 12	30	M3 x 20	30	M2.5 x 12	90	M2 x 12	100						
M5 x 25	12	M4 x 25	15														
M6 x 12	10	M5 x 12	20	M4 x 12	40	M3 x 6	60	M6 x 25	10	M6 x 12	15						
M6 x 20	10	M5 x 20	10	M4 x 16	30	M3 x 12	80			M6 x 16	10						
M6 x 25	10	M5 x 25	15	M4 x 20	20	M3 x 20	40										
M6		65	M5		89	M4		175	M3		385	M2.5		140	M2		200
M6		65	M5		89	M4		175	M3		385	M2.5		140	M2		200



